


Garant**VHM konkavno glodalo, TiAlN, Polumjer r: 10mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 208020 10 |
| GTIN | 4045197265173 |
| Razred artikla | 11X |

Opis**Izvedba:****Ravnih žljebova, bez odstupanja profila.**Tolerancija: $r = \pm 0,01 \text{ mm}$.**Upotreba:**Za zaobljivanje i skidanje srha **s kontura bridova**.**Tehnički opis**

| | |
|---|----------------------|
| Broj zubi Z | 4 |
| Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,06 mm |
| veliki $\varnothing D_2$ | 25 mm |
| Polumjer r | 10 mm |
| mali $\varnothing D_3$ | 5 mm |
| \varnothing drške D_s | 25 mm |
| Ukupna duljina L | 100 mm |
| Duljina rezne oštrice L_s | 10 mm |
| Glodala s radijusom | unaprijed |
| Prevlaka | TiAlN |
| Rezni materijal | VHM |
| Standard | Standard proizvođača |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Tip | N |
| Tolerancija konture polumjera | ±0,01 |
| Smjer ispostave | vodoravno |
| Drška | DIN 6535 HA |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Tolerancija drške | h6 |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 800 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 600 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 400 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 190 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 170 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 160 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 95 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 75 m/min | M |
| GG(G) | prikladno | 120 m/min | K |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Zrak | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Usluge | |
| Brušenje tip HB | 129100 HB |