

Garant
VHM glodalo za trapezne utore, oblik C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 25 mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 208037 25 |
| GTIN | 4045197269980 |
| Razred artikla | 11X |

Opis
Izvedba:

Tolerancija kuta ± 8

Napomena:

Za glodanje trapeznih utora u izradi alata i strojogradnji.

Sve do punog zahvata glodala i obratka f_z održavajte na 50%.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj zubi Z: 8

Broj zubi Z: 8

Oslobađanje $\varnothing D_1$: 9 mm

Ukupna duljina L: 67 mm

\varnothing drške D_s : 12 mm

Duljina rezne oštrice L_s : 10 mm

Posmak f_z u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm

Tehnički opis

| | |
|--|----------|
| Broj zubi Z | 8 |
| Oslobađanje $\varnothing D_1$ | 9 mm |
| \varnothing reza D_c | 25 mm |
| Posmak f_z u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,045 mm |
| \varnothing drške D_s | 12 mm |
| Ukupna duljina L | 67 mm |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Duljina rezne oštrice L _s | 10 mm |
| Oblik | C |
| Prevlaka | TiAlN |
| Rezni materijal | VHM |
| Standard | DIN 1833 |
| Tolerancija nazivnog Ø | js16 |
| Smjer ispostave | vodoravno |
| Drška | DIN 6535 HB |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Tolerancija drške | h6 |
| Kut skošenih rubova | 60 stupanj |
| Prsten u boji | zeleno |
| Vrsta proizvoda | Vretenasta glodala |