

Garant**VHM glodalo za trapezne utore, oblik C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 32 mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	208037 32
GTIN	4045197270009
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Tolerancija kuta ± 8

Napomena:

Za glodanje trapeznih utora u izradi alata i strojogradnji.

Sve do punog zahvata glodala i obratka f_z održavajte na 50%.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj zubi Z: 9

Broj zubi Z: 9

Oslobađanje $\varnothing D_1$: 15 mm

Ukupna duljina L: 71 mm

 \varnothing drške D_s : 16 mmDuljina rezne oštrice L_s : 12,5 mmPosmak f_z u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm

Tehnički opis

Broj zubi Z	9
\varnothing reza D_c	32 mm
Posmak f_z u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Oslobađanje $\varnothing D_1$	15 mm
\varnothing drške D_s	16 mm
Ukupna duljina L	71 mm

Duljina rezne oštrice L _s	12,5 mm
Oblik	C
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 1833
Tolerancija nazivnog Ø	js16
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	60 stupanj
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala