

**Garant**
**VHM glodalo za trapezne utore, oblik C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 38 mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	208037 38
GTIN	4045197270016
Razred artikla	11X

## Opis

### Izvedba:

Tolerancija kuta  $\pm 8$

### Napomena:

Za glodanje trapeznih utora u izradi alata i strojogradnji.

Sve do punog zahvata glodala i obratka  $f_z$  održavajte na 50%.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj zubi Z: 9

Broj zubi Z: 9

Oslobađanje  $\varnothing D_1$ : 15 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

$\varnothing$  drške  $D_s$ : 16 mm

Duljina rezne oštrice  $L_s$ : 16 mm

Posmak  $f_z$  u čeliku  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,045 mm

## Tehnički opis

$\varnothing$ reza $D_c$	38 mm
Oslobađanje $\varnothing D_1$	15 mm
Broj zubi Z	9
Posmak $f_z$ u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
$\varnothing$ drške $D_s$	16 mm
Ukupna duljina L	80 mm

Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	16 mm
Oblik	C
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 1833
Tolerancija nazivnog Ø	js16
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	60 stupanj
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala