

Garant**VHM glodalo za graviranje 60°, bez prevlake, Ø h6 DC: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	208040 6
GTIN	4045197129079
Razred artikla	11X

Opis**Upotreba:**

Za graviranje kontura.

Napomena: f_z za $a_e = 1,0 \times D$ **Tehnički opis**

Ø reza D_c	6 mm
Posmak f_z u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Broj zubi Z	1
Ø drške D_s	6 mm
Duljina rezne oštrice L_s	20 mm
Ukupna duljina L	54 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Kut skošenih rubova	60 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	h6
Vrh kuta upuštača	60 stupanj

Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	180 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	105 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	55 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	40 m/min	M
GG(G)	prikladno	55 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		