

Garant
VHM glodalo za trapezne utore, oblik C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 16 mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	208037 16
GTIN	4045197269959
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

 Tolerancija kuta ± 8
Napomena:

Za glodanje trapeznih utora u izradi alata i strojogradnji.

 Sve do punog zahvata glodala i obratka f_z održavajte na 50%.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj zubi Z: 6

Broj zubi Z: 6

 Oslobađanje $\varnothing D_1$: 6 mm

Ukupna duljina L: 60 mm

 \varnothing drške D_s : 10 mm

 Duljina rezne oštrice L_s : 6,3 mm

 Posmak f_z u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,042 mm

Tehnički opis

Broj zubi Z	6
Oslobađanje $\varnothing D_1$	6 mm
\varnothing reza D_c	16 mm
Posmak f_z u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
\varnothing drške D_s	10 mm
Ukupna duljina L	60 mm

Duljina rezne oštrice L _s	6,3 mm
Oblik	C
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 1833
Tolerancija nazivnog Ø	js16
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	60 stupanj
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala