

Garant**Vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø k10 DC: 11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	191530 11
GTIN	4045197103406
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Glodala s više reznih oštrica. S čeone strane u sredini s utorom.

Ekscentrično brušena stražnja površina.

Tehnički opis

Ø reza D_c	11 mm
Broj zubi Z	5
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Ø drške D_s	12 mm
Ukupna duljina L	102 mm
Duljina rezne oštrice L_s	45 mm
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	k10
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B

Tip	N
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	83 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		