

Garant

Kopirna i planska glodača glava indeksirana, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 35/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212009 35/3
GTIN	4062406576554
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

Napomena:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Ø reza D_c	35 mm
Kut rezne oštrice κ	15 - 30 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D_{maks}	68 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,79 stupanj

Ø D ₃	25 mm
Broj oštrica Z	3
Ø prihvatne rupe	16 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	22,45 mm
Interpolacija a _p	2,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.10T3M0T
Interpolacija Ø D _{min}	60 mm
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 2	219878 2
---	----------