

Garant

**Kopirna i planska glodača glava indeksirana, s navojem, Ø D / broj pločica Z:
32/3mm**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212015 32/3
GTIN	4062406576608
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

Napomena:

$a_{p\max} = 6,0$ mm.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.1204M0T
Ø reza D_c	32 mm
Ø D_2	28,7 mm
Interpolacija Ø D_{\min}	52 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Broj oštrica Z	3
Interpolacija a_p	4 mm
Ø D_3	20 mm

Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	62 mm
Kut uranjanja α_{maks}	2,84 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	16,94 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Prihvatni navoj M	M16
Ukupna duljina L_{ukupno}	42 mm
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni tip 3	219878 3
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni tip 2	219878 2