

Garant**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 8/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260030 8/06
GTIN	4062406575731
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Udaljenost vrha od osi	5 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Ø drške D _s	8 mm
Veličina pločice	6 mm
Stezna visina L ₂	7 mm
ISO kod držača	A08H SCLCR/L06
Serija	GARANT Master
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje