

Garant

Kopirna i planska glodača glava indeksirana, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212018 63/6
GTIN	4062406576653
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

Napomena:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP.**

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	22 mm
Interpolacija a_p	4 mm
Ø reza D_c	63 mm
Kut rezne oštrice κ	15 - 30 stupanj
Interpolacija Ø D_{maks}	124 mm
Ø D_3	51 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.1204M0T
Unutarnje hlađenje	da
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Broj oštrica Z	6
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	114 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	47,94 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 3	219878 3
---	----------