

Garant

Kopirna i planska glodača glava indeksirana, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 52/5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212018 52/5
GTIN	4062406576646
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

Napomena:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP.**

Tehnički opis

Kut uranjanja α_{maks}	1,3 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Ø prihvatne rupe	22 mm
Interpolacija a_p	4 mm
Ø reza D_c	52 mm
Kut rezne oštrice κ	15 - 30 stupanj

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	92 mm
Broj oštrica Z	5
Max duljina uranjanja L za α_{\max}	36,94 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.1204M0T
$\varnothing D_3$	40 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 3	219878 3
---	----------