

## Garant

### Kopirna i planska glodača glava indeksirana, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 42/4mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212018 42/4
GTIN	4062406576639
Razred artikla	210

#### Opis

##### Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

##### Napomena:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

#### Tehnički opis

Ø D <sub>3</sub>	30 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	1,79 stupanj
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	26,94 mm
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	82 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Kut rezne oštrice $\kappa$	15 - 30 stupanj

Unutarnje hlađenje	da
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	40 mm
Ø prihvatne rupe	16 mm
Ø reza $D_c$	42 mm
Interpolacija $a_p$	4 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.1204M0T
Broj oštrica Z	4
Interpolacija $\text{Ø } D_{\text{min}}$	72 mm
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 3	219878 3
---	----------