

Garant

Kopirna i planska glodača glava indeksirana, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 66/6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212018 66/6
GTIN	4062406576660
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

Napomena:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP.**

Tehnički opis

Kut uranjanja α_{maks}	0,94 stupanj
Interpolacija a_p	4 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	130 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Kut rezne oštrice κ	15 - 30 stupanj
$\varnothing D_3$	54 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Unutarnje hlađenje	da
Broj oštrica Z	6
Ø reza D_c	66 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	50,94 mm
Ø prihvatne rupe	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.1204M0T
Interpolacija Ø D_{min}	120 mm
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 3	219878 3
---	----------