

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 12/06mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260030 12/06
GTIN	4062406575755
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Stezna visina L_2	11 mm
Veličina pločice	6 mm
Ø drške D_s	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
ISO kod držača	A12L SCLCR/L06
Ukupna duljina L	140 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Serija	GARANT Master
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	14 mm
Duljina glave L_1	24,3 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje