

Garant**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260030 25/12
GTIN	4062406575793
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	A25R SCLCR/L12
Duljina glave L ₁	43 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Serija	GARANT Master
Veličina pločice	12 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	269028 9 CC.. 1204..
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	27 mm
Stezna visina L ₂	23 mm
Udaljenost vrha od osi	13,5 mm
Ø drške D _s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje