

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/09mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260030 16/09
GTIN	4062406575762
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	31 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Ø drške D _s	16 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	18 mm
Seriya	GARANT Master
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Stezna visina L ₂	15 mm
Veličina pločice	9 mm
ISO kod držača	A16Q SCLCR/L09
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje