

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 25/09mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260030 25/09
GTIN	4062406575786
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	43 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Serijski	GARANT Master
Ø drške D _s	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Ukupna duljina L	200 mm
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	27 mm
Udaljenost vrha od osi	13,5 mm
Stezna visina L ₂	23 mm
ISO kod držača	A25R SCLCR/L09
Veličina pločice	9 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje