

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 20/09mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260030 20/09
GTIN	4062406575779
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Stezna visina L_2	18 mm
Serijski naziv	GARANT Master
Ø drške D_s	20 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	22 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Ukupna duljina L	200 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
ISO kod držača	A20R SCLCR/L09
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Duljina glave L_1	36 mm
Veličina pločice	9 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje