

Garant
GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 8/06mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260031 8/06
GTIN	4062406573768
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	10 mm
ISO kod držača	A08H SCLCR/L06
Serijski broj	GARANT Master
Udaljenost vrha od osi	5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Stezna visina L_2	7 mm
Duljina glave L_1	20 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	6 mm
Ø drške D_s	8 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje