

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 12/06mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260031 12/06
GTIN	4062406576714
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Udaljenost vrha od osi	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Veličina pločice	6 mm
Duljina glave L ₁	24,3 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	14 mm
Ø drške D _s	12 mm
Serijska	GARANT Master
Ukupna duljina L	140 mm
Stezna visina L ₂	11 mm
ISO kod držača	A12L SCLCR/L06
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje