

**Akumulatorska kutna brusilica GWS, tip: 18V-7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077120 18V-7
GTIN	3165140978637
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

Izrazito snažna 18 V akumulatorska kutna brusilica kompaktnog dizajna.

Dio isporuke:

Bez baterije i punjača, uključujući zaštitni pokrov, prihvatnu prirubnicu, steznu maticu, dodatnu ručku.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073854 i br.073866.

Tehnički opis

Nježni zalet	ne
maksimalne vibracije prema EN	7 m/s ²
Sigurnosni sklop	ne
Oznaka proizvođača	GWS 18V-7
maksimalna dubina razdvajanja	34 mm
Napon baterije	18 V
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalni Ø diska	125 mm

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Broj sadržanih baterija	0
maksimalan broj okretaja	11000 min ⁻¹
Blokada trzaja	ne
Težina	2,3 kg
Zaštita od preopterećenja	da
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Blokada pokretanja	da
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica