

Garant
GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 10/06mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260031 10/06
GTIN	4062406576707
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	6 mm
Veličina pločice	6 mm
Serijski broj	GARANT Master
Duljina glave L ₁	20 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	12 mm
Stezna visina L ₂	9 mm
Ø drške D _s	10 mm
ISO kod držača	A10K SCLCR/L06
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje