

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 20/09mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260031 20/09
GTIN	4062406576738
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Seriya	GARANT Master
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	22 mm
Veličina pločice	9 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
ISO kod držača	A20R SCLCR/L09
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Ø drške D_s	20 mm
Duljina glave L_1	36 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Stezna visina L_2	18 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje