

**Garant**

**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 25/09mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260031 25/09
GTIN	4062406576745
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Ø drške $D_s$	25 mm
Stezna visina $L_2$	23 mm
Ukupna duljina $L$	200 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Duljina glave $L_1$	43 mm
ISO kod držača	A25R SCLCR/L09
Veličina pločice	9 mm
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	27 mm
Serijski broj	GARANT Master
Udaljenost vrha od osi	13,5 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje