

Garant
GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 25/12mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260031 25/12
GTIN	4062406576752
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	12 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 9
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	27 mm
Stezna visina L_2	23 mm
Duljina glave L_1	43 mm
Ø drške D_s	25 mm
Serijski naziv	GARANT Master
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Udaljenost vrha od osi	13,5 mm
ISO kod držača	A25R SCLCR/L12
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje