

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/07mm

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260336 16/07 |
| GTIN | 4062406576783 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|------------------------------|
| Duljina glave L ₁ | 28 mm |
| Ukupna duljina L | 180 mm |
| Ø drške D _s | 16 mm |
| Stezna visina L ₂ | 15 mm |
| Veličina pločice | 7 mm |
| Serijski broj | GARANT Master |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 0702.. |
| Udaljenost vrha od osi | 10 mm |
| ISO kod držača | A16Q SDUCR/L07 |
| Minimalni Ø predbušenja D _{min} | 19 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Primjena | desno |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje