

**Garant**

**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 12/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260336 12/07
GTIN	4062406576776
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
Udaljenost vrha od osi	8 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Duljina glave L <sub>1</sub>	25 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	15 mm
ISO kod držača	A12L SDUCR/L07
Veličina pločice	7 mm
Serijski broj	GARANT Master
Stezna visina L <sub>2</sub>	11 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje