

Garant
GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/11mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260336 16/11
GTIN	4062406576790
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	180 mm
Serija	GARANT Master
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	23 mm
ISO kod držača	A16Q SDUCR/L11
Udaljenost vrha od osi	14 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Duljina glave L_1	28 mm
Ø drške D_s	16 mm
Veličina pločice	11 mm
Stezna visina L_2	15 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje