

**Garant****GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 20/11 mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 260336 20/11  |
| GTIN           | 4062406576806 |
| Razred artikla | 21T           |

**Tehnički opis**

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Serijski naziv                               | GARANT Master                |
| Duljina glave L <sub>1</sub>                 | 36 mm                        |
| ISO kod držača                               | A20R SDUCR/L11               |
| Stezna visina L <sub>2</sub>                 | 18 mm                        |
| Udaljenost vrha od osi                       | 13 mm                        |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice        | DC.. 11T3..                  |
| Ø drške D <sub>s</sub>                       | 20 mm                        |
| Veličina pločice                             | 11 mm                        |
| Ukupna duljina L                             | 200 mm                       |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 8                     |
| Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>     | 25 mm                        |
| Standard                                     | DIN 8024                     |
| Primjena                                     | desno                        |
| Unutarnja dubina tokarenja do                | 3×D                          |
| Unutarnje hlađenje                           | da                           |
| Primjena                                     | Uzdužno tokarenje, unutarnje |

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje