

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 20/11 mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260337 20/11
GTIN	4062406576868
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Stezna visina L_2	18 mm
Serija	GARANT Master
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Ukupna duljina L	200 mm
Duljina glave L_1	36 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	25 mm
Veličina pločice	11 mm
Ø drške D_s	20 mm
Udaljenost vrha od osi	13 mm
ISO kod držača	A20R SDUCR/L11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje