

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 25/11 mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260337 25/11
GTIN	4062406576875
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Veličina pločice	11 mm
Serija	GARANT Master
Duljina glave L ₁	40 mm
ISO kod držača	A25R SDUCR/L11
Udaljenost vrha od osi	16 mm
Ø drške D _s	25 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L ₂	23 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	31 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje