

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 16/11 mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260337 16/11
GTIN	4062406576851
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Serijski broj	GARANT Master
Ukupna duljina L	180 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Duljina glave L ₁	28 mm
Ø drške D _s	16 mm
ISO kod držača	A16Q SDUCR/L11
Udaljenost vrha od osi	14 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Veličina pločice	11 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	23 mm
Stezna visina L ₂	15 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje