

**Garant****GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260330 12/07
GTIN	4062406576899
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina glave $L_1$	25 mm
Udaljenost vrha od osi	8 mm
ISO kod držača	A12L SDQCR/L07
Serija	GARANT Master
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Ø drške $D_s$	12 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Stezna visina $L_2$	11 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	15 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	$3 \times D$
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

