

Garant**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 25/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260331 25/11
GTIN	4062406576998
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Serijski broj	GARANT Master
ISO kod držača	A25R SDQCR/L11
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	31 mm
Ø drške D_s	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Ukupna duljina L	200 mm
Duljina glave L_1	40 mm
Stezna visina L_2	23 mm
Udaljenost vrha od osi	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

