

**Garant**

**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 20/11 mm**


**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260330 20/11
GTIN	4062406576929
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Stezna visina L <sub>2</sub>	18 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	25 mm
ISO kod držača	A20R SDQCR/L11
Seriya	GARANT Master
Ukupna duljina L	200 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Duljina glave L <sub>1</sub>	36 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

