

**Garant**

**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 12/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260331 12/07
GTIN	4062406576950
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina glave L <sub>1</sub>	25 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Serija	GARANT Master
Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	11 mm
ISO kod držača	A12L SDQCR/L07
Udaljenost vrha od osi	8 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Minimalni Ø prebušenja D <sub>min</sub>	15 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

