

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 10/07mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260331 10/07
GTIN	4062406576943
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
ISO kod držača	A10K SDQCR/L07
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Duljina glave L ₁	20 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Stezna visina L ₂	9 mm
Ø drške D _s	10 mm
Serija	GARANT Master
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	13 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

