

**Garant**

**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 16/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260331 16/11
GTIN	4062406576974
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Udaljenost vrha od osi	14 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
ISO kod držača	A16Q SDQCR/L11
Ukupna duljina L	180 mm
Serijski broj	GARANT Master
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	23 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	28 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	15 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

