

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 20/11 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260331 20/11
GTIN	4062406576981
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	A20R SDQCR/L11
Duljina glave L ₁	36 mm
Ø drške D _s	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	25 mm
Stezna visina L ₂	18 mm
Ukupna duljina L	200 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Serija	GARANT Master
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

