

**Pritezni vijak za glodalo s provrtom, DIN 6367, za Ø trna: 40mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 309861 40 |
| GTIN | 4250122674214 |
| Razred artikla | 30N |

Opis**Upotreba:**

Za pričvršćivanje nasadnih glodačkih glava.
Prijenos rashladnog sredstva preko bočnih provrta.

Napomena:

Kompatibilno za

- **sučelje HSK, PSC.**
- **Sučelje SK i BT isključivo s prihvatnim oblikom ADB.**

Tehnički opis

| | |
|----------------|----------|
| za trn Ø | 40 mm |
| Duljina navoja | 30 mm |
| Ø glave | 52 mm |
| Navoj M | M20 |
| Debljina glave | 10 mm |
| Standard | DIN 6367 |

Vrsta proizvoda

Pritezni vijak