

**Garant****Vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø k10 DC: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	191530 16
GTIN	4045197103437
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:**

Glodala s više reznih oštrica. S čeone strane u sredini s utorom.

**Ekscentrično brušena stražnja površina.****Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	16 mm
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Broj zubi Z	6
Ø drške $D_s$	16 mm
Ukupna duljina L	123 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	63 mm
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	k10
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B

Tip	N
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	83 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		