

**Garant****Držac za unutarnje ubodno tokarenje, desno, tip: 16/3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274170 16/3
GTIN	4062406577636
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Za izmjenjive rezne pločice br. 275000 – 275015.

**Upotreba:**

Za ubodno tokarenje od promjera  $D_{\min} = 14$  mm.

**Pažnja:**

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

**Tehnički opis**

$\varnothing$ drške $D_s$	16 mm
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{\min}$	14 mm
Širina utora $w$	2,2; 3 mm
Ukupna duljina $L$	78 mm
$t_{\max}$ unutarnja obrada	3 mm
Duljina izboja $L_1$ za uvučene držače	25 mm
Područje primjene	radijalno un. ubodno tokarenje
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Ključ sustava	da
moguće aksijalno probijanje	ne

Vrsta proizvoda

Bušeća šipka