

Garant**Držac za unutarnje ubodno tokarenje, lijevo, tip: 20/3L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274171 20/3L
GTIN	4062406577698
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Za izmjenjive rezne pločice br. 275000 – 275015.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje od promjera $D_{\min} = 14$ mm.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Tehnički opis

Minimalni \varnothing predbušenja D_{\min}	18 mm
Širina utora w	2,2; 3 mm
Duljina izboja L_1 za uvučene držače	35 mm
\varnothing drške D_s	20 mm
t_{\max} unutarnja obrada	3 mm
Ukupna duljina L	93 mm
Područje primjene	radijalno un. ubodno tokarenje
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	da
Ključ sustava	da
moguće aksijalno probijanje	ne

Vrsta proizvoda

Bušeća šipka