


**Garant****DCGW 04T001, izvedba rezne oštrice: G****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268096 G
GTIN	4062406578145
Razred artikla	21H

**Opis****Izvedba:**

Izvedba CBN.

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,03 - 0,08 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 140 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	fina obrada
Glavna primjena	H
Posmak $f$	0,04 - 0,06 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMW 060202
Rezni materijal	CBN

Kutni radijus	0,1 mm
Vrsta	BU7220
Izvedba rezne oštrice	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje