

Garnitura brusnih turpija, 10-dijelna, silicij-karbid, u plastičnoj kutiji, broj turpija: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	558811 10
GTIN	4260496536728
Razred artikla	56Z

Opis

Upotreba:

Za **odstranjivanje srha, oštrenje i izvlačenje** alata, tj. oštrica. **Tvrđi metal, neželjezne kovine, staklo, keramika, porculan.**

Dio isporuke:

558615 150×16M, 558625 100×10G / 200×20G, 558635 100×10M / 150×16M / 150×16G / 150×16F, 558655 100×10F / 150×16F / 200×20M.

Napomena:

Koristiti prvenstveno s uljem, petrolejom ili vodom.

Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC

Tehnički opis

Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Broj izvlačnih turpija	10
Vrsta proizvoda	Brusna turpija

Pribor

Turpija za brušenje – silicijev karbid (zeleni) duljina×širina (mm) razina finoće 150X16G	558635 150X16G
Turpija za brušenje – silicijev karbid (zeleni) duljina×širina (mm) razina finoće 150X16F	558655 150X16F
Turpija za brušenje – silicijev karbid (zeleni) duljina×širina (mm) razina finoće 100X10F	558655 100X10F
Turpija za brušenje – silicijev karbid (zeleni) duljina×širina (mm) razina finoće 200X20M	558655 200X20M
Turpija za brušenje – silicijev karbid (zeleni) duljina×širina (mm) razina finoće 100X10M	558635 100X10M
Turpija za brušenje – silicijev karbid (zeleni) duljina×širina (mm) razina finoće 150X16M	558635 150X16M
Turpija za brušenje – silicijev karbid (zeleni) duljina×širina (mm) razina finoće 100X10G	558625 100X10G
Turpija za brušenje – silicijev karbid (zeleni) duljina×širina (mm) razina finoće 150X16F	558635 150X16F
Turpija za brušenje – silicijev karbid (zeleni) duljina×širina (mm) razina finoće 150X16M	558615 150X16M
Turpija za brušenje – silicijev karbid (zeleni) duljina×širina (mm) razina finoće 200X20G	558625 200X20G