

Mitutoyo**Mjerni vijak za utore, mjerno područje: 75-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421896 75-100
GTIN	4946368847344
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

S vretenom koje se ne vrti i plosnatim mjernim površinama. Mjerno vreteno i površine od kaljenog čelika, dijelovi za posluživanje i očitavanje matirano kromirani.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključujući 1 etalon.

Tehnički opis

Duljina mjernih oštrica	6,5 mm
Kosina osovine	0,5 mm
Mjerno područje	75 - 100 mm
Širina mjernih oštrica	0,75 mm
Vreteno Ø	6,35 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Kalibriranje	B2
Očitavanje	0,01 mm
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno

Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100
DAkkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100