




Stezna glava za tokarenje s 4 čeljusti ROTA-M-flex 2+2, Vanjski promjer: 315mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313101 315
GTIN	2050002052956
Razred artikla	33U

Opis

Izvedba:

Ručna glava s 4 čeljusti ujedinjuje prednosti glava s 2, 3 i 4 čeljusti te je izuzetno fleksibilna u primjeni na strojevima za tokarenja, glodačim strojevima i centrima za glodanje/tokarenje. Parovi čeljusti na suprotnim stranama povezani su pomoću sustava pogonskih prstenova, što znači da se obradak steže centrirano, a prekomjerno stezanje sprječava ugrađeni mehanizam. Izjednačujući mehanizam omogućuje centrirano stezanje obradaka koji imaju tanke stjenke. Za stacionarnu primjenu potrebno je prethodno stezanje preko ploča na konzoli i adapteru.

- **Stezanje okruglih i kockastih obradaka, kao i obradaka nepravilnih geometrijskih oblika.**
- **Zabrtvljena izvedba – prikladna i za lijevane i kovane dijelove.**
- **Vizualni vrh za pokazivanje jamči sigurno stezanje svakog obratka tijekom postupka.**
- **Primjenjivo i kao stezna glava s 2 čeljustima.**

Standard:

ISO 702-4

Dio isporuke:

T-matice (vijci za učvršćivanje) i stezni ključevi.

Napomena:

Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke. Dostupno na upit.

Tehnički opis

Težina	63 kg
Serijska	ROTA-M flex
maksimalan broj okretaja	2200 min ⁻¹
Vanjski Ø A	315 mm
maksimalna sila stezanja	100 kN
maksimalan okretni moment	120 Nm
Hod za usklađivanje po čeljusti	5,1 mm
Stezni hod po čeljusti	9,5 mm
Broj čeljusti	4
Pokretanje	ručno
Vrsta proizvoda	Glava s klinastom šipkom