


**Garnitura dvostranih okastih ključeva, koljenastih, broj alata: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	952445 8
GTIN	4062406573089
Razred artikla	91A

**Opis****Izvedba:**

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

**Dio isporuke:**

Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952445: 1 kom.

GARANT dvostrani okasti ključevi, koljenasti br. 615950 vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: po 1 kom.

**Tehnički opis**

Dubina u G	20
Širina u G	8
Dubina	500 mm
Broj alata	8
širina	200 mm
Težina	1,316 kg
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8×20
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

**Pribor**

Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 8X9 mm	615950 8X9
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 12X13 mm	615950 12X13
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 19X22 mm	615950 19X22
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 18X21 mm	615950 18X21
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 6X7 mm	615950 6X7
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 16X17 mm	615950 16X17
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 952445	952001 952445
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 10X11 mm	615950 10X11
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 14X15 mm	615950 14X15