

**Digitalno plastično pomično mjerilo digiMax®, tip: 150D****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412830 150D
GTIN	4010995294229
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Nemetalni materijal High-Tech s 50 % udjela vlakana.
Visina brojeva 7,5 mm, 5-znamenkasti digitalni zaslon

Područje mjerenja 0 – 150 mm.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Tehnički opis

Standard	Tvornička norma
Duljina kraka	40 mm
Mjerno područje	0 - 150 mm
Visina znakova na LCD ekranu	7,5 mm
Dubinomjer	plosnat
Opskrba energijom	na bateriju
Postojeći dubinomjer	da
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Broj sadržanih baterija	1
Očitavanje	mm / inča

Granica odstupanja	0,05 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
---	------------